

Оправа пробная ОППУ-01

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Оправа пробная ОППУ-01 <ul style="list-style-type: none"> • Оправа предназначена для установки стигматических пробных фильтров, диафрагм и других оптических элементов. 	_____ шт.		
1.	Основные параметры			
	Расстояние от осей линзодержателей до оси оправы	От 24 до 40 мм		
	Изменение межцентрового расстояния пробных линз производится одновременно в диапазоне от:	58 до 68 мм		
	Количество пар пробных очковых линз, одновременно устанавливаемых в оправу	Не менее двух		
	Масса оправы:	не более 40 гр.		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		