

Щелевая лампа Shin Nippon SL-102

Технические характеристики:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микроскоп | |
| Тип | Грену |
| Угол конвергенции | 13.5° |
| Объектив | 1X, 1.6X |
| Окуляры | 10X, 16X |
| Увеличение | 10X, 16X (16X, 25.6X с окулярами 16X) |
| Поле зрения | 10 ~ 18 мм |
| Смена увеличения | 2-ступенчатый револьверный |
| Диоптрийная коррекция окуляров | ±8D |
| Изменение РЦ | 55 ~ 80 мм |
| Осветитель | |
| Тип, расположение | Haag-Streit, вертикальный |
| Ширина свет. щели | 0 ~ 10 мм |
| Длина свет. щели | 10, 6, 3, 1, 0.2 мм |
| Диафрагмы | 10, 6, 3, 1, 0.2 мм |
| Светофильтры | Синий, голубой, ИК, нейтральный |
| Вращение щели | 0° ~ 180° |
| Наклон щели | 0° ~ 20° |
| Лампа | 6 В / 27 Вт |
| Регулировка яркости | Плавная, на блоке питания |
| Перемещение подвижного основания | |
| Горизонтальное вперед – назад | 80 мм |
| Горизонтальное влево – вправо | 100 мм |
| Вертикальное | 29 мм |
| Точное горизонтальное | 20 мм |
| Лицевой упор | |
| Перемещение по вертикали | 80 мм |
| Фиксационная метка | Светодиод |
| Рукоятки для пациента | Есть |
| Электропитание | |
| Вес | 22 кг |
| Стандартные принадлежности | |
| | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, тест-экран, рукоятки для пациента, защитный дыхательный экран, предохранители, зеркало |
| Дополнительные принадлежности | |
| | Линза Руби, аппланационный тонометр |