

Тонометр бесконтактный, Reichert 7CR

№	Наименование	Значение
1.	Наименование оборудования	Тонометр бесконтактный
2.	Количество	1 комплект, не менее
3.	Технические характеристики	
4.	Метод измерения	Воздушный «выстрел»
5.	Диапазон измерения давления, мм рт.ст., не уже	7 – 60
6.	Режим демонстрации воздушного выстрела	Наличие
7.	Режим автоматического однократного воздушного выстрела	Наличие
8.	Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х «выстрелов»)	Наличие
9.	Детектор неудачного измерения	Наличие
10.	Автоматическое наведение, не требующее джойстика или другого механического манипулятора	Наличие
11.	Автоматический режим измерения	Наличие
12.	Автовыстрел	Наличие
13.	Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана	Наличие
14.	Измерение параметра: внутриглазное давление по методу Гольдмана (ВГД)	Наличие
15.	Измерение ВГД, скорректированного в зависимости от свойств биомеханики роговицы (ВГДрк)	Наличие
16.	Одновременный вывод на экран ВГД, и ВГДрк	Наличие
17.	Численная оценка качества измерения	Наличие
18.	Интеллектуальный режим усреднения результатов, основанный на оценке качества измерения	Наличие
19.	Встроенный сенсорный ЖК-дисплей управления	Наличие
20.	Фиксационная метка	Светодиод
21.	Встроенный термопринтер	Наличие
22.	Печать на одном бланке ВГД, ВГДрк и численной оценки качества измерения	Наличие
23.	Разъем USB	Наличие
24.	Упор для лба	Наличие
25.	Конструкция шасси не требует транспортной блокировки при перевозке или перемещении	Наличие
26.	Масса, кг, не более	10,4