

Щелевая лампа с блоком питания, предназначенная для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаза

№ п/п	Наименование параметра	Технические требования
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	наличие при поставке вместе с товаром
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	наличие при поставке вместе с товаром
1.3	Инструкция по эксплуатации на русском языке	наличие при поставке вместе с товаром
1.4	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не менее чем гарантия производителя)
1.5	Обучение медицинского и технического персонала	наличие
1.6	Наладка и ввод в эксплуатацию	наличие
1.7	Оборудование должно быть выпущено не ранее 2011 года	наличие
2. Технические характеристики		
	Источник света галогенная лампа	КГМН 12-30(12В, 30Вт)
	Напряжение питания сети переменного тока, В	220±22
	Увеличение микроскопа переменное, крат	от 8 до 40
	Поле зрения микроскопа согласно увеличениям, мм	от 25 до 5
	Пределы изменения величины изображения щели, мм:	
	по ширине	от 0.04 до 10
	по высоте	1;3 и 10
	Угол поворота щели	+90, - 90
	Угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии лицевого установка	+60, - 60
	Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм	от 56 до 72
	Величина перемещения, мм, не менее:	
	координатного столика в направлении к лицевому установу	65
	координатного столика в направлении перпендикулярном к лицевому установу	110
	прибора по высоте	30
	подбородника по высоте	80
	Габаритные размеры лампы без насадок и без офтальмологического столика, мм	550x440x380

	Масса лампы без насадок и без офтальмологического столика, кг, не более	20
--	-------------------------------------------------------------------------	-----------